

MODULO SIGILLATURA PUNTIFORME SEALING POINT (OPZIONALE) - FIXED TEMP

Il modulo saldatura puntiforme permette di sigillare con un solo elegante punto i 2 lembi laterali della vostra confezione tipico nelle scatole di cosmesi di alta gamma confezionate industrialmente. Questo processo è preferito per donare alla scatola massima eleganza lucentezza e definizione. E' idoneo in moltissime situazioni, specialmente per le scatole con 2 lati quadrangolari, fissando i 2 lembi triangolari (o trapezoidali) di cellophan laterali in uno o due punti di saldatura per bloccarne i vertici. Non passerete così tutto il lato della scatola sul pannello saldante frontale di SpeedBox evitando possibili imperfezioni causate dal termorestringimento del cellophan prevalentemente dovuto ad una scarsa aderenza del film su scatole con superfici troppo sottili e flessibili, il tipico effetto delle scatole di Tè. La saldatura puntiforme tornerà estremamente utile anche per fissare confezioni con superfici non rigide in quanto la punta riesce a penetrare su lati concavi cosa impossibile su di un pannello saldante, vi aiuterà a cellofanare grandi scatole fissando il film a fasi, o potrete farla scivolare per realizzare una linea di saldatura.

Il modulo va fissato sul tavolo accanto a SpeedBOX con il cavalletto universale in dotazione (vedi foto). Un termostato interno riscalderà la punta saldante alla temperatura preimpostata nei ns. laboratori di 140° utile per termosigillare fino a 3/4 strati di COEX-BOPP 30 micron tipico.

Saltuariamente lubrificare il punto saldante con dell'olio a base siliconica (in dotazione) reperibile in ferramenta



**Modulo SALDATURA PUNTIFORME
SEALING POINT for speedBOX**

SONO DISPONIBILI 2
TIPOLOGIE DI PUNTE :

- RETTANGOLARE
OVALIZZATA 1x2cm
- CIRCOLARE d.1,5cm

Sealing Point è 100%



SUGGERIMENTI OPERATIVI

Prima di applicare il punto saldante è utile fissare gli angoli della scatola a lembi aperti per creare 2 perfetti triangoli (trapezi) laterali, al Link sotto riportato del ns. canale YouTube troverete dei video operativi:

www.youtube.com/europalinknet

Come visibile, i lembi aperti vengono fissati termicamente sugli angoli della scatola nel pannello saldante questo aiuterà l'operatore a raggiungere massima precisione e facilità nella chiusura-saldatura puntiforme successiva nei suoi vertici. Questo modo di operare è ideale per scatole medio-grandi (con 2 lati oltre i 5x5cm), ovvero in scatole con 2 lati quadrangolari tipiche dei profumi. Darete così alla vostra scatola bellezza ed eleganza medesima di un cosmetico high end confezionato industrialmente.

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE:

www.europalink.net - info@europalink.net
Via Oddo Stocco 6 - 30030 SALZANO-VE- IT
Tel. +39.041484737 - Fax.+39.041.8620282



ESEMPI REALIZZATI CON UNO E DUE PUNTI DI CHIUSURA